

## Srieginis kalibras MultiCheck, Sriegis: M3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486510 M3
GTIN	2050001063946
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

#### Modelis:

Panašus į Nr. 486000 arba 486100.

Tvirtas, patogus laikyti plieninis korpusas su paslankia aliuminio įvare ir skale sriegių gylio matavimui, **tiesioginiam nuskaitymui iki 4xD**.

#### Privalumai:

Sriegių tikslumo ir sriegių gylio patikra tuo pačiu darbo proceso metu. Sutaupoma laiko kontrolės ciklui iki 50 %. Nusidėvėjusius kontrolinius kamščius lengva pakeisti (montavimo rinkinys papildomai užsakius).

#### Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

#### Pastaba:

MultiCheck reguliavimo ir smulkiems sriegiams su Nonijaus skale (iki padalų vertės 0,1 mm) arba skaitmeniniai rodmenys (iki padalų vertės 0,01 mm) su duomenų išvestimi **pagal paklausimą** (žr. Nr. 486511 – 486516).

### Techninis aprašymas

Sriegis	M3
Sriegio žingsnis	0,5 mm

Padalos vertė	0,5 mm
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 13
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

### Paslaugos

Maksimalus $\varnothing$ 60 mm	028650 60
--------------------------------	-----------