

**Mitutoyo****Skaitmeninis gylnatis IP 67 su duomenų išvadu, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	418713 200
GTIN	4946368727158
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Matavimo rezultatai rodomi dideliame aiškiam ekrane. Matavimo plokštumos tiksliai šlifotos.

**Funkcija:**

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357.

**Priedai pasirinktinai:**

Papildomi tilteliai Nr. 418744.

Duomenų perdavimo laidas Nr. 497085.

**Techninis aprašymas**

Matavimo liniuotės skersmuo	16x3,5 mm
Tiltelio ilgis	100 mm
Sąsaja	Digimatic sąsaja
Sąsaja	USB sąsaja
Kalibravimas	A1
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	0 mm
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357

Baterijų kiekis	1
IP apsaugos klasė	IP 67
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,02 mm
Norma	ISO 13385
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantysis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Gylmatis

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200

## Priedai

Imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498965
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D2	497085 D2
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 320 mm	418744 320
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 260 mm	418744 260
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Multi imtuvas / klaviatūros sąsaja USB Tipas	498975
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas D1	497085 D1
Papildomas tiltelis, vienas Tiltelio ilgis 180 mm	418744 180
Siųstuvas Tipas S11E	498966 S11E
Prijungimo kabelissu Data mygtuku Tipas USB2	497085 USB2

