

Mitutoyo**Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos:: 25-50mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 421571 25-50 |
| GTIN | 4946368716695 |
| Produktų klasė | 44A |

Aprašymas**Modelis:**

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm). „Function Lock“ sumažina galimybę netyčia perstatyti nulinę padėtį. **Kombinuota terkšlė** (sukimosi momento ribojimas būgne ir greitaigėje pavaroje) skirta darbui viena ranka ir naudojimui laikiklyje.

Privalumai:

Matavimo laikas sutrumpėja iki 40 % dėl 2 mm sraigto žingsnio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. Nuo dyd. 25–50 1 etalonas.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------|
| Padalos vertė | 0,001 mm |
| Sraigto žingsnis | 2 mm |
| Sraigto Ø | 6,35 mm |
| Kalibravimas | B2 |
| Matavimo ribos (diapazonas) | 25 - 50 mm |
| Leistina paklaida | 2 µm |
| Baterijų kiekis | 1 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 |
| IP apsaugos klasė | IP 65 |
| Maitinimas | Baterijos |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Matavimo prietaisai | skaitmeninis |
| Pakuotė | tvirta dėžė |
| Produkto rūšis | Mikrometras |

Paslaugos

| | |
|---|------------|
| Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022040 100 |
| DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm | 022050 100 |

Priedai

| | |
|--|------------|
| Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357 | 081560 357 |
| Etalonas Visas ilgis 25 mm | 421100 25 |