


**Mitutoyo****Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos:: 50-75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	421571 50-75
GTIN	4946368716701
Produktų klasė	44A

**Aprašymas****Modelis:**

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm). „Function Lock“ sumažina galimybę netyčia perstatyti nulinę padėtį. **Kombinuota terkšlė** (sukimosi momento ribojimas būgne ir greitaeigėje pavaroje) skirta darbui viena ranka ir naudojimui laikiklyje.

**Privalumai:**

**Matavimo laikas sutrumpėja iki 40 % dėl 2 mm sraigto žingsnio.**

**Funkcija:**

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepalaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Tiekimo sudėtis:**

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. Nuo dyd. 25–50 1 etalonas.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos (diapazonas)	50 - 75 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B2
Sraigto žingsnis	2 mm
Leistina paklaida	2 µm
Sraigto Ø	6,35 mm
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

### Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

### Priedai

Etalonas Visas ilgis 50 mm	421100 50
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357