

Mitutoyo

Skaitmeninis mikrometras, Matavimo ribos:: 75-100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	421571 75-100
GTIN	4946368716718
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Paklaida mažesnė nei leistina pagal **DIN 863**. Ypač didelis LCD ekranas (7,5 mm). „Function Lock“ sumažina galimybę netyčia perstatyti nulinę padėtį. **Kombinuota terkšlė** (sukimosi momento ribojimas būgne ir greitaeigėje pavaroje) skirta darbui viena ranka ir naudojimui laikiklyje.

Privalumai:

Matavimo laikas sutrumpėja iki 40 % dėl 2 mm sraigto žingsnio.

Funkcija:

IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357. Nuo dyd. 25–50 1 etalonas.

Techninis aprašymas

Leistina paklaida	2 µm
Sraigto žingsnis	2 mm
Sraigto Ø	6,35 mm
Matavimo ribos (diapazonas)	75 - 100 mm
Padalos vertė	0,001 mm
Kalibravimas	B2
Baterijų kiekis	1

Įmontuotų baterijų Nr.	081560 357
IP apsaugos klasė	IP 65
Maitinimas	Baterijos
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Mikrometras

Paslaugos

DAkkS kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022050 100
Kalibravimas Mikrometras su etalonu Maksimalios matavimo ribos 100 mm	022040 100

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas 357	081560 357
Etalonas Visas ilgis 75 mm	421100 75