

Mitutoyo

Svirtinis indikatorius su pasvirusia skale, Matavimo diapazonas viena kryptimi / korpuso Ø: 0,2/39mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	436276 0,2/39
GTIN	4946368676258
Produktų klasė	44A

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangakmenių guoliais, patogi, tvirta konstrukcija. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, apsaugotas nuo korozijos.

Su **20° pasvirusia skale**.

Mitutoyo – matuoklis su brangiųjų akmenų guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Nejautrus magnetiniams laukams.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstu Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Techninis aprašymas

Matavimo jėga	0,3 N
Liestuko ilgis	15,2 mm
Jungiamojo antgalio \varnothing h6	8 mm
Matavimo verčių variacijos f_u	3 μ m
Korpuso \varnothing	39 mm
Nuokrypio amplitudė f_e	5 μ m
Bendra nuokrypio amplitudė f_{viso}	20 μ m
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,2 mm
Matavimo rutulio \varnothing	2 mm
Padalos vertė	0,002 mm
Pakreipimo ribos	2x110 laipsniai
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analogin.
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

Paslaugos

KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG
---	---------------

Priedai

Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120