

## Mitutoyo

### Svirtinis indikatorius su pasvirusia skale, Matavimo diapazonas viena kryptimi / korpuso Ø: 0,8/39mm



#### Užsakymo data

Užsakymo numeris

436276 0,8/39

GTIN

4946368676012

Produktų klasė

44A

#### Aprašymas

##### Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangakmenių guoliais, patogi, tvirta konstrukcija. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, apsaugotas nuo korozijos.

Su **20° pasvirusia skale.**

**Mitutoyo** – matuoklis su brangiųjų akmenų guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Nejautrus magnetiniams laukams.

##### Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

##### Tiekimo sudėtis:

Su užspaudžiamu antgaliu Ø 8 mm.

##### Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, matavimo stovas su lankstu Nr. 359680.

##### Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

## Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Nuokrypio amplitudė $f_e$	10 $\mu\text{m}$
Matavimo verčių variacijos $f_u$	3 $\mu\text{m}$
Pakreipimo ribos	2×110 laipsniai
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties	0,8 mm
Jungiamojo antgalio $\varnothing$ h6	8 mm
Matavimo rutulio $\varnothing$	2 mm
Korpuso $\varnothing$	39 mm
Bendra nuokrypio amplitudė $f_{\text{viso}}$	20 $\mu\text{m}$
Matavimo jėga	0,3 N
Norma	Gamykliniai standartai
Matavimo prietaisai	analogin.
Pakuotė	tvirta dėžė
Kalibravimas	C5
Produkto rūšis	Svirtinis indikatorius

## Paslaugos

DAkS kalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023340 ANALOG
KalibravimasSvirtinis indikatorius Tipas ANALOG	023330 ANALOG

## Priedai

Centruojantis laikiklis Tipas	436512
Keturbriaunis mažojo liestuko laikiklis	436510
Šarnyrinis laikrodinio indikatoriaus laikikliai Veikimo spindulys 120 mm	359680 120