

Garant**APMT 100305 TR, HB720, Tipas: UNI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215883 UNI
GTIN	4045197878304
Produktų klasė	21A

Aprašymas**Modelis:**

Frezavimo plokštelė su teigiama geometrija ir specialios formos pjovimo briauna.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai galioja frezoms Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 ir 215870.

Skirta $a_e = 0,3 \times D / a_{p \max} = 4,8$ mm.

Naujas produktas vietoje Nr. 215881.

Plokštelės storis: 3,18 mm

Kampo spindulys: 0,5 mm

Techninis aprašymas

Tipas	UNI
Kampo spindulys	0,5 mm
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APMT 100305 TR
Kietlydinys	HB720
Ašmenys	HM

Plokštelės storis	3,18 mm
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui