

**Skaitmeninis slankmatis su dideliu ekranu, Matavimo diapazonas: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412717 200
GTIN	4059192058326
Produktų klasė	43A

**Aprašymas****Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyviai energiją naudojanti matavimo sistema, tarnavimo laikas apie 3 metai. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Pritrintos kreipiančiosios, matavimo plokštumos tiksliai nušlifluotos. Su stačiakampiu gylinamačiu.

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

**Techninis aprašymas**

Matavimo ribos	0 - 200 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference Lock sistema
Gylmatis	kampuotas 3,7x1,3
Yra gyliamatis	taip
Padalos vertė	0,0005 in
Norma	ISO 13385
Antgalių ilgis	50 mm

Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Kalibravimas	A1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Baterijų kiekis	1
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,03 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

## Paslaugos

KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021000 200
DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 200 mm	021010 200

## Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032
---	---------------