

Mahr**Skaitmeninis slankmatis su dideliu ekranu, Matavimo diapazonas: 300mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	412717 300
GTIN	4059192058340
Produktų klasė	43A

Aprašymas**Modelis:**

Gerai įskaitomas, aiškus LCD ekranas su 11 mm aukščio skaitmenimis. Moderni, efektyviai energiją naudojanti matavimo sistema, tarnavimo laikas apie 3 metai. REFERENCE matavimo sistema išsaugo ir išlaiko nustatytą nulinę padėtį net ir po pakartotinio įjungimo. Reference-Lock funkcija apsaugo nuo matavimo klaidų, atsiradusių netyčia paspaudus valdymo mygtukus. Pritrintos kreipiančiosios, matavimo plokštumos tiksliai nušlifluotos. Be gyliamačio.

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Techninis aprašymas

Padalos vertė	0,01 mm
Matavimo verčių fiksavimas	MAHR Reference Lock sistema
Eksploatavimo trukmė	apie 3 metus
Padalos vertė, pasirenkama	mm / coliai
Antgalių ilgis	64 mm
Kalibravimas	A1
Matavimo ribos	0 - 300 mm
LCD ekrano skaitmenų dydis	11 mm
Padalos vertė	0,0005 in
Norma	ISO 13385

Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 CR2032
Maitinimas	Baterijos
Matavimo nuokrypis E MPE	±0,04 mm
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Medžiaga	Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys	grūdintas
Pakuotė	tvirta dėžė
Produkto rūšis	Universalus slankmatis

Paslaugos

DAkS kalibravimasSlankmatis / slankmatis-gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021010 300
KalibravimasSlankmatis / gylmatis Maksimalios matavimo ribos 300 mm	021000 300

Priedai

Plastikinė dėžė Tipas MS300	412470 MS300
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas CR2032	081560 CR2032