

STARCKE®**Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. neperforuotas, Grūdėtumas: 60****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557571 60
GTIN	4002748356216
Produktų klasė	56Z

Aprašymas**Modelis:**

Lankstus, latekso turintis B arba C popierinis pagrindas su korundo grūdeliais (542B7 / 542C7).

Kita pusė su kibiu pagrindu, todėl galima greitai pakeisti lapelius, ne taip greitai plyšta.

Privalumai:

Medienos ir lakuotų paviršių šlifavimas

- **Puikiai surišti abrazyvūs grūdeliai – didelis patvarumas, paviršiaus nesugadina per anksti išlūžę grūdeliai.**
- **Dulkes atstumiantys priedai neleidžia prikibti šlifavimo dulkėms.**
- **Aukštos kokybės korundo grūdeliai užtikrina maksimalų šlifavimo našumą iki galo.**

Paskirtis:

Rankiniam darbui su šlifavimo kaladėle Nr. 557550 dyd.140.

Šlifuoti gruntuotas vietas, užpildus, laką, nuimti užuovartas ir sušiaušti plastikines detales, apdirbti medį.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	60
Smulkumo laipsnis	rupus
Plotis	67 mm
Ilgis	140 mm
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo popierius

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		

Priedai

Kombi rankinė šlifavimo kaladėlėkieta / minkšta Ilgis 140 mm	557555 140
Ergonomiška rankinė šlifavimo kaladėlė Ilgis 140 mm	557550 140