

STARCKE®**Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. su 8 kiaurymėmis, Grūdėtumas: 80****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 557576 80 |
| GTIN | 4002748356353 |
| Produktų klasė | 56Z |

Aprašymas**Modelis:**

Lankstus, latekso turintis B arba C popierinis pagrindas su korundo grūdeliais (542B7 / 542C7).

Kita pusė su kibiu pagrindu, todėl galima greitai pakeisti lapelius, ne taip greitai plyšta.

Privalumai:

Medienos ir lakuotų paviršių šlifavimas

- **Puikiai surišti abrazyviniai grūdeliai – didelis patvarumas, paviršiaus nesugadina per anksti išlūžę grūdeliai.**
- **Dulkes atstumiantys priedai neleidžia prikibti šlifavimo dulkėms.**
- **Aukštos kokybės korundo grūdeliai užtikrina maksimalų šlifavimo našumą iki galo.**

Paskirtis:

Šlifuoti gruntuotas vietas, užpildus, laką, nuimti užuovartas ir sušiaušti plastikines detales, apdirbti medį.

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Grūdėtumas | 80 |
| Smulkumo laipsnis | rupus |
| Plotis | 93 mm |
| Ilgis | 185 mm |
| Produkto rūšis | Kibus šlifavimo popierius |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Alu Mg | ribotai tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | ribotai tinka | | |
| Plienas <55 HRC | ribotai tinka | | |
| CuZn | ribotai tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | tinka | | |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |