

KERN**Kompaktiškos svarstyklės EMB, Maksimalios svėrimo ribos: 2000g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479450 2000
GTIN	4045761111363
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

Paprastos kompaktiškos svarstyklės, labai lengvos.

Paprastas valdymas 2 mygtukais.

- **Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.**
- **Maitinimas baterijomis, automatinis išsijungimas po 3 minučių.**
- **Galima prijungti tinklo adapterį.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Techninis aprašymas

Svoris neto	0,9 kg
Plotis	170 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 2000 g
Aukštis	39 mm
Padalos vertė	0,01 g

Gylis	244 mm
Gamintojo pavadinimas	EMB
Svėrimo plokštės matmenys	Ø 150
Baterijų kiekis	2
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

Paslaugos

DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50
KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50