

KERN**Pakabinamos svarstyklės, tipas HCB, Maksimalios svėrimo ribos: 50kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479435 50
GTIN	4045761030145
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Paprasčiausias valdymas 3 mygtukais.
- Paspaudus mygtuką „Tara“, uždėkite tuščią indą ir nustatykite nulį.
- Užlaikymo mygtuku („Hold“) rodmenį galimasulaikyti ekrane 5 sekundėms.
- Svėrimo vienetas gali būti kg, N ar lb.

Tiekimo sudėtis:

Su nerūdijančiojo plieno karabinu, plieniniu S formos kabliu (dyd. 500 / 1000 nestandartas) ir 3 baterijomis Nr.081556dyd.LR6.

Techninis aprašymas

Svoris neto	0,6 kg
Padalos vertė	100 g
Korpuso aukštis	150 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 50 kg
Korpuso plotis	80 mm

Korpuso gylis	45 mm
Kalibravimas	K2
Baterijų kiekis	3
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Maitinimas	Baterijos
Gamintojo pavadinimas	HCB
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
---	-----------

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------