




## PU spiralinė 1/4 colio žarna su sukama varžtine jungtimi ir apsauga nuo užlinkimo, Naudingasis žarnos ilgis: 3m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080101 3
GTIN	4047322540216
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Žarnos iš poliuretano, todėl ypatingai elastiška, **stipri gražos jėga, maži slėgio nuostoliai ir nesimeta į kilpas. Atsparumas -40/ + 60 °C. temperatūrai.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su sukama varžtine jungtimi ir spyruokle, saugančia nuo užlinkimo.

### Techninis aprašymas

Medžiaga	PU spiralinė žarna
Žarnos vidinis Ø	5 mm
naudingasis žarnos ilgis	3 m
Žarnos išorinis Ø	8 mm
Produkto rūšis	Žarna