




## PU spiralinė 1/4 colio žarna su sukama varžtine jungtimi ir apsauga nuo užlinkimo, Naudingasis žarnos ilgis: 7,5m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080101 7,5
GTIN	4047322540223
Produktų klasė	08A

### Aprašymas

#### Modelis:

Žarnos iš poliuretano, todėl ypatingai elastiška, **stipri gražos jėga, maži slėgio nuostoliai ir nesimeta į kilpas. Atsparumas -40/ + 60 °C. temperatūrai.**

#### Tiekimo sudėtis:

Su sukama varžtine jungtimi ir spyruokle, saugančia nuo užlinkimo.

### Techninis aprašymas

Žarnos išorinis Ø	8 mm
Žarnos vidinis Ø	5 mm
Medžiaga	PU spiralinė žarna
naudingasis žarnos ilgis	7,5 m
Produkto rūšis	Žarna