




PU spiralinė 3/8 colio žarna su sukama varžtine jungtimi ir apsauga nuo užlinkimo, Naudingasis žarnos ilgis: 3m



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080106 3
GTIN	4047322540278
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

Žarnos iš poliuretano, todėl ypatingai elastiška, **stipri gražos jėga, maži slėgio nuostoliai ir nesimeta į kilpas. Atsparumas -40/ + 60 °C. temperatūrai.**

Tiekimo sudėtis:

Su sukama varžtine jungtimi ir spyruokle, saugančia nuo užlinkimo.

Techninis aprašymas

Žarnos išorinis Ø	12 mm
naudingasis žarnos ilgis	3 m
Medžiaga	PU spiralinė žarna
Žarnos vidinis Ø	8 mm
Produkto rūšis	Žarna