

HOLEX

Plieninė liniuotė, lanksti, siaura, nerūdijanti matinė, su mm/colinėmis padalomis, Bendras ilgis: 150mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 461810 150 |
| GTIN | 4045197879028 |
| Produktų klasė | 42G |

Aprašymas

Modelis:

Iš **nerūdijančio** spyruoklių plieno. Tikslios, elektrolitiniu būdu įspaustos juodos padalos ir skaičiai lygiu paviršiumi. Gerai matoma skalė, galai užapvalinti.

Viršutinė skalė su colinėmis padalomis, o apatinis – su mm padalomis.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Skerspjūvio storis | 0,5 mm |
| Skerspjūvio plotis | 13 mm |
| Ilgis | 150 mm |
| Kalibravimas | F8 |
| Norma | EG II |
| Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai |
| Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX |
| Produkto rūšis | Liniuotė |

Paslaugos

Kalibravimas Plieninė liniuotė Maksimalus ilgis 500 mm

026200 500