

BMI®**Ruletė, nerūdijanti, Juostos ilgis: 5m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	462130 5
GTIN	4007368113447
Produktų klasė	46M

Aprašymas**Modelis:****V2A modelis** su nerūdijančia matavimo juosta.

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. **Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta.** Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir **švelnų slydimą.** Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatranks energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. **Papildoma antirefleksinė danga** užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

Techninis aprašymas

Korpuso ilgis	75 mm
Korpuso plotis	26 mm
Korpuso aukštis	70 mm
Juostos plotis	16 mm
Norma	EG II

Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

Kalibravimas Ruletė Maksimalus ilgis 5 m	026240 5
------------------------------------------	----------