

BMI®**Ruletė, nerūdijanti, Juostos ilgis: 8m****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	462130 8
GTIN	4007368113454
Produktų klasė	46M

Aprašymas**Modelis:****V2A modelis** su nerūdijančia matavimo juosta.

Ypatingai lengva ir patogi ruletė profesionaliam darbui. Korpusas iš stiklo pluoštu sustiprinto poliamido. **Su fiksatoriumi ir automatiškai susivyniojančia juosta.** Slystamasis guolis iš specialios medžiagos TRIBOCOMP® su teflonu užtikrina lengvą ir **švelnų slydimą.** Naujoviškas slopintuvas iš specialios gumos sugeria atatrunkos energiją ir tausoja riešą. Specialus skaidrus lakas veiksmingai saugo juostą nuo susidėvėjimo. **Papildoma antirefleksinė danga** užtikrina gerą matomumą prie bet kokios šviesos.

Techninis aprašymas

Juostos plotis	19 mm
Korpuso plotis	32 mm
Korpuso aukštis	77 mm
Juostos ilgis	8 m
Korpuso ilgis	78 mm

Norma	EG II
Kalibravimas	G1
Produkto rūšis	Ruletė / metras / liniuotė

Paslaugos

KalibravimasRuletė Maksimalus ilgis 10 m	026240 10
--	-----------