



Tikslaus ištekimo laikiklis MicroKom® BluFlex® 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	238392
GTIN	4047109280205
Produktų klasė	27G

Aprašymas

Modelis:

- **Linijiškumo ribos: –0,2 iki +4,4 mm (-0.0079 colio iki 0.1732 colio), kai Ø.**
- **µ-tiksli ekrano raiška: Ø 0,001 mm.**
- **Tikslaus ištekimo galvutę galima reguliuoti ir užfiksuoti naudojant vidinį šešiabriaunį raktą.**
- **Modernus, ryškus OLED ekranas tiesiai prie tikslaus ištekimo galvutės.**
- **Ekraną galima pasukti 180° kampu.**
- **Lengva valdyti liečiamuoju ekranu.**
- **Papildoma Bluetooth® Low Energy sąsaja, vaizdo perdavimui įprastiems išmaniesiems telefonams su Android™ arba IOS 7.**
- **Didesnis sūkių skaičius dėl integruoto eigos lygintuvo.**
- **Labai jautrus reguliatorius leidžia itin tiksliai nustatyti pageidaujamus parametrus.**
- **Absoliutinė atstumo matavimo sistema – kiekvieną kartą įjungus parodoma absoliuti ir santykinė slankmačio padėtis.**
- **Universali ABS® sąsaja.**
- **Bateriją lengva pakeisti.**
- **1:1 galima derinti su visais kitais ankstesnės sistemos variantais.**

Vidinis aušinimas: taip

Suklio ribos Ø: 6 - 125 mm

Techninis aprašymas

Suklio ribos Ø	6 - 125 mm
Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

Tilteliai skirti MicroKom® hi.flex ir MicroKom BluFlex® 2 Suklio ribos Ø 120-155 mm	238395 120-155
--	----------------