

KERN**Kompaktiškos svarstyklės EMB, Maksimalios svėrimo ribos: 5200/1g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479450 5200/1
GTIN	4045761076549
Produktų klasė	47D

Aprašymas**Modelis:**

Paprastos kompaktiškos svarstyklės, labai lengvos.

Paprastas valdymas 2 mygtukais.

- **Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.**
- **Maitinimas baterijomis, automatinis išsijungimas po 3 minučių.**
- **Galima prijungti tinklo adapterį.**

Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

Techninis aprašymas

Svoris neto	0,5 kg
Gylis	244 mm
Plotis	170 mm
Aukštis	39 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 5200 g

Padalos vertė	1 g
Gamintojo pavadinimas	EMB
Svėrimo plokštės matmenys	Ø 150
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50