



## Kompaktiškos varžtų kirpimo replės CoBolt® su įdubomis ašmenyse, Visas ilgis: 250mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	731752 250
GTIN	4003773079644
Produktų klasė	73F

### Aprašymas

#### Modelis:

Dėl specialios perdavimo svirties pasiekama didelė kirpimo jėga, naudojant palyginti mažai jėgos. Ašmenys grūdinti indukcinio būdu (apie 64 HRC).

Replės dengtos juoda antikorozine danga, rankenos su plastikiniu apvaskalu, ašmenys su įdubomis.

#### Paskirtis:

Vieloms, kurių stiprumo jėga tempiant iki 2000 N/mm<sup>2</sup>.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyvoje

### Techninis aprašymas

vidutinio kietumo plieninei vielai, kurios Ø iki	6 mm
visas ilgis	250 mm
stygų vielai, kurios Ø iki	4,2 mm
Ašmenys / pjovimo briauna	grūdintas
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnyje
Paviršius	su juoda antikorozine danga
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės

