



Apsauginės ausinės Bilsom® Viking®, Tipas:



Užsakymo data

Užsakymo numeris	097763
GTIN	7312550109250
Produktų klasė	09A

Aprašas

Aprašymas:

Apsauginės ausinės su lanksčiu universaliu lankeliu skirtingiems nešiojimo būdams, pvz., ant galvos, ant sprando arba po smakru. Papildoma galvos juosta užtikrina, kad ausinės tvirtai laikytųsi. Todėl galima derinti su kitomis apsauginėmis priemonėmis (šalmu ar kauke). Air Flow Control™ technologija optimaliai slopina triukšmą bet kokio dažnio zonoje. Galvos juosta su vėdinimosi angomis, mažinanti spaudimą galvai ir leidžianti odai kvėpuoti šiltose bei drėgnose aplinkose Dielektrinė konstrukcija, tinka visoms darbo zonoms, ypač atliekant elektros instaliavimo darbus. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).

Pastaba:

Higienos rinkinį, skirtą Bilsom® Viking®, žr. Nr. 097761.
SNR vertė (slopinimo vertė): 30 dB(A)

Techninis aprašymas

SNR vertė (slopinimo vertė)	30 dB(A)
Serija	Viking
Produkto rūšis	Apsauginės ausinės

