

HEDI

Kabelių būgnas, plastikinis, Tipas: 20N2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081136 20N2
GTIN	4003644019984
Produktų klasė	08B

Aprašymas

Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Tvirtas kabelių būgnas iš smūgiams atsparaus plastiko su **apsauga nuo perkaitimo**.

- **400 V CEE įėjimo kištukas 16 A.**
- **400 V CEE išėjimo lizdas 16 A su automatiškai užsidarančiu dangteliu.**
- **Su 250 V standartiniai Schuko lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.**
- **Laido skerspjūvis 2,5 mm.**

Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.

Atitinka DGUV I 203-006 (anksčiau BGI 608) bei DGUV I 203-005 (anksčiau BGI 600).

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai $\varnothing > 1$ mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

IP apsaugos klasė: IP 44

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Nominali galia išvyniojus: 5500 (16 A) W

Kabelio klasė: H07RN-F

Kabelio sandara: 5G2,5

Kabelio medžiaga: Neoprenas
Laido ilgis: 20 m

Techninis aprašymas

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Elektros lizdų 230 V skaičius	2
IP apsaugos klasė	IP 44
Kabelio sandara	5G2,5
Laido ilgis	20 m
Kabelio medžiaga	Neoprenas
Kabelio klasė	H07RN-F
Tipas	20N2
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius	1
Nominali galia išvyniojus	5500 (16 A) W
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kabelių būgnas