

## HEDI

Kabelių būgnas, plastikinis, skirtas F, B, PL ir CZ, Tipas: 20N2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	081138 20N2
GTIN	4003644019991
Produktų klasė	08B

### Aprašymas

#### Modelis:

Hedi® kabelių būgnai yra „Pagaminti Vokietijoje“, kokybiški ir ilgamžiški. Specialiai suprojektuoti būgnų korpusai užtikrina optimalų kabelių kreipimą. Integruotas sukimosi stabdymo jungiklis apsaugo nuo nepageidaujamo būgno sukimosi. Visuose kabelių būgnuose yra terminiai apsauginiai jungikliai.

Tvirtas kabelių būgnas iš smūgiams atsparaus plastiko su **apsauga nuo perkaitimo**.

- **400 V CEE įėjimo kištukas 16 A.**
- **400 V CEE išėjimo lizdas 16 A su automatiškai užsidarančiu dangteliu.**
- **Su 250 V standartiniai Schuko lizdai su automatiškai užsidarančiais dangteliais.**
- **Laido skerspjūvis 2,5 mm.**

**Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose.**

Su 250 V lizdais, **tinkančiais F, B, PL ir CZ šalims.**

#### Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai  $\varnothing > 1$  mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

IP apsaugos klasė: IP 44

atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės: Kategorija 2 (K2) pagal BGI

Nominali galia išvyniojus: 5500 (16 A) W

Kabelio klasė: H07RN-F

Kabelio sandara: 5G2,5

Kabelio medžiaga: Neoprenas  
Laido ilgis: 20 m

## Techninis aprašymas

Kabelio klasė	H07RN-F
Kabelio sandara	5G2,5
IP apsaugos klasė	IP 44
atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės	Kategorija 2 (K2) pagal BGI
Kabelio medžiaga	Neoprenas
Elektros lizdų 400 V/16 A skaičius	1
Nominali galia išvyniojus	5500 (16 A) W
Elektros lizdų 230 V skaičius	2
Laido ilgis	20 m
Tipas	20N2
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Kabelių būgnas