



## Greitaeigė freza MFH mini, su kiauryme, $\varnothing D$ / pjovimo dantų skaičius Z: 42/7mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	221965 42/7
GTIN	2050001929976
Produktų klasė	250

### Techninis aprašymas

Bendras ilgis $L_{\text{viso}}$	40 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing$	16 mm
Pjovimo briaunos $\varnothing D_c$	42 mm
maksimalus pjovimo gylis $a_{p, \text{maks.}}$	1 mm
Vidinis aušinimas	taip
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP, 1,2 Nm)
$\varnothing D_3$	35 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	7
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{min}}$	77 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo $\varnothing D_{\text{max}}$	82 mm
Nuožulos ilgis L, skirtas $a_{\text{max}}$	33,3 mm

Nuožulos kampas $\alpha_{\max}$	0,52 laipsniai
Reguliuojamas kampas $\kappa$	15 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

---

## Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------