



Greitaeigė freza MFH mini, su kiauryme, Ø D / pjovimo dantų skaičius Z: 50/8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	221965 50/8
GTIN	2050001929983
Produktų klasė	250

Techninis aprašymas

Vidinis aušinimas	taip
Pjovimo briaunų skaičius Z	8
Ø D ₃	43 mm
maksimalus pjovimo gylis a _{p maks.}	1 mm
Tvirtinimo kiaurymės Ø	22 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	229713 (8IP, 1,2 Nm)
Tinkamos keičiamos plokštelės	LOGU 0303..
Bendras ilgis L _{viso}	40 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	50 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{min}	93 mm
Apskritiminio interpoliavimo frezavimo Ø D _{max}	98 mm

Nuožulos ilgis L, skirtas α_{\max}	41,3 mm
Nuožulos kampas α_{\max}	0,42 laipsniai
Reguliuojamas kampas κ	15 laipsniai
Fz Helix	0,8
Koto tipas	su kiauryme
frezų naudojimas	Apskritiminis frezavimas
frezų naudojimas	Nuožulnus frezavimas
frezų naudojimas	Frezavimas įsigilinant
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Kopijavimo freza

Priedai

Užveržimo varžtas	229713
-------------------	--------