

**STARCKE®****Šlifavimo lapelių rinkinys, 50 vnt. su 8 kiaurymėmis, Grūdėtumas: 320****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557576 320
GTIN	4002748356445
Produktų klasė	56Z

**Aprašymas****Modelis:**

Lankstus, latekso turintis B arba C popierinis pagrindas su korundo grūdeliais (542B7 / 542C7).

**Kita pusė su kibiu pagrindu**, todėl galima greitai pakeisti lapelius, ne taip greitai plyšta.

**Privalumai:**

Medienos ir lakuotų paviršių šlifavimas

- **Puikiai surišti abrazyviniai grūduliai – didelis patvarumas, paviršiaus nesugadina per anksti išlūžę grūduliai.**
- **Dulkes atstumiantys priedai neleidžia prikibti šlifavimo dulkėms.**
- **Aukštos kokybės korundo grūduliai užtikrina maksimalų šlifavimo našumą iki galo.**

**Paskirtis:**

Šlifuoti gruntuotas vietas, užpildus, laką, nuimti užuovartas ir sušiaušti plastikines detales, apdirbti medį.

**Techninis aprašymas**

Grūdėtumas	320
Smulkumo laipsnis	I. glotnus
Plotis	93 mm
Ilgis	185 mm
Produkto rūšis	Kibus šlifavimo popierius

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		