

KERN**Pakabinamos svarstyklės, tipas HCB, Maksimalios svėrimo ribos: 200Pkg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479435 200P
GTIN	4045761069039
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Paprasčiausias valdymas 3 mygtukais.
- Paspaudus mygtuką „Tara“, uždėkite tuščią indą ir nustatykite nulį.
- Užlaikymo mygtuku („Hold“) rodmenį galimasulaikyti ekrane 5 sekundėms.
- Svėrimo vienetas gali būti kg, N ar lb.

Tiekimo sudėtis:

Su nerūdijančiojo plieno karabinu, plieniniu S formos kabliu (dyd. 500 / 1000 nestandartas) ir 3 baterijomis Nr.081556dyd.LR6.

Techninis aprašymas

Svoris neto	0,6 kg
Korpuso aukštis	150 mm
Padalos vertė	100 g
maksimalios svėrimo ribos	0 - 200 kg
Korpuso plotis	80 mm

Korpuso gylis	45 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Baterijų kiekis	3
Maitinimas	Baterijos
Gamintojo pavadinimas	HCB
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------