



Pneumatinis ekscentrinis šlifuoklis, Tipas: X61V



Užsakymo data

Užsakymo numeris	079656 X61V
GTIN	616026000346
Produktų klasė	03R

Aprašymas

Modelis:

Našus ekscentrinis šlifuoklis su uretano lipnia šlifavimo lėkštele. **Patogu naudoti** dėl Composite korpuso, mažo svorio ir ergonomiškos rankenos. **Tvirta, ramios eigos ir mažai vibruojanti pneumatinė pavara** su plieno cilindrais, žemas triukšmo lygis.

Dynorbital-Spirit ekscentrinis šlifuoklis (152 mm) centriniam siurbimui. Naujasis ekscentrinis **EXTREME** serijos šlifuoklis. Labai ergonomiškas ir **galingas**. Su 5 mm ekscentrine jėga. Jungtis **išoriniam nusiurbimui**.

Tiekimo sudėtis:

Su reikalinga mova.

Pastaba:

Kibius šlifavimo diskus žr. Nr. 567775 arba 567901.

DynaMaze kibias šlifavimo lėkšteles, tinkamas Nr. 079655 ir 079656 dyd. X61V ir 58436, rasite atsarginių dalių sąrašė Nr. 567872 dyd. 150.

Techninis aprašymas

Šlifavimo lėkštelės Ø	150 mm
Svoris	0,9 kg
maksimalus sūkių skaičius	12000 min ⁻¹

maksimali vibracija pagal EN	8,78 m/s ²
Darbinis triukšmas	75 dB(A)
Gamintojo pavadinimas	Extreme 150mm
Nusiurbimo tipas	Išorinis
maksimalus oro poreikis	538 l/min
Kėlimas	5 mm
Produkto rūšis	Ekscentrinis šlifukoelis

Priedai

Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 120	567775 120
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 240	567775 240
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 320	567775 320
PU kibi šlifavimo lėkštelėDynaMaze Išorinis Ø 150 mm	567872 150
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 180	567775 180
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 60	567775 60
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 600	567775 600
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 400	567775 400
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 800	567775 800
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 40	567775 40
Popierinis kibus šlifavimo diskas (A)Su 6 kiaurymėmis + 1 Grūdėtumas 80	567775 80