

**KERN****Kraninės svarstyklės, tipas HFB, maksimalios svėrimo ribos: 300 kg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479436 300
GTIN	4045761111660
Produktų klasė	47D

## Aprašas

### Aprašymas:

LED ekranas su foniniu apšvietimu gerai įskaitomas net ir iš didesnių atstumų. Išorinis akumuliatorius (su įkrovos indikatoriumi) suteikia mobilumo. Data-Hold funkcija matavimo rodmenų užlaikymui.

Skaitmenų aukštis 25 mm, ekranai iš abiejų pusių. Baterijos veikimo laikas apie 20 val.

### Tiekimo sudėtis:

Su nuotolinio valdymo pultu su 2 baterijomis Nr. 081556 dyd. LR3, tinklo adapteriu.

Kalibravimas: Kainos reikia teirautis

Padalos vertė: 100 g

Leistina paklaida nuo maksimalios vertės: 0,2 %

Korpuso plotis: 163 mm

Korpuso gylis: 126 mm

Korpuso aukštis: 159 mm

Bendras ilgis: 390 mm

## Techninis aprašymas

Svoris neto	2,2 kg
-------------	--------

Korpuso aukštis	159 mm
Bendras ilgis	390 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 300 kg
Padalos vertė	100 g
Darbinė temperatūra	0 - 40 °C
Leistina paklaida nuo maksimalios vertės	0,2 %
Korpuso plotis	163 mm
Korpuso gylis	126 mm
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Baterijų kiekis	2
Prekės Nr., kartu su baterijomis / akumuliatoriais	081561 LR3
Skaitmenų aukštis	25 mm
Gamintojo pavadinimas	HFB
Baterijos veikimo trukmė	20 h
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

## Paslaugos

Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
-------------------------	--------

## Priedai

Šarminiai mangano akumuliatoriai Tarptautinis dydis LR3	081556 LR3
---	------------