

KERN**Platforminės svarstyklės, tipas EOB, Maksimalios svėrimo ribos: 35kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	479600 35
GTIN	4045761192157
Produktų klasė	47D

Aprašymas

Modelis:

- Tvirtos siuntinių svarstyklės.
- Paprasčiausias valdymas keturiais mygtukais.
- Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai, su 2 m ilgio lanksčiu laidu.
- Galimas maitinimas iš el. tinklo arba baterija; automatinis išsijungimas po 3minučių.

Tiekimo sudėtis:

Su tinklo adapteriu ir sieniniu laikikliu ekranui tvirtinti.

Priedai pasirinktinai:

6 vnt. baterijų Nr. 081561 dyd. LR6, stovas ekranui užsakomas papildomai.

Techninis aprašymas

Ekranas plotis	215 mm
Padalos vertė	10 g
Ekranas aukštis	50 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 35 kg
Svėrimo plokštės matmenys	315×305 mm

Atkartojimas	10 g
Ekranų gylis	110 mm
Svoris neto	3,8 kg
Gamintojo pavadinimas	EOB
Kalibravimas	K2
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	6
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	25 mm
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
DAkKS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------