

HOLEX**Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 10X12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614843 10X12
GTIN	4045197879431
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamas dešiniam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h_2	18 mm
maksimalus kilpos \varnothing D2	24 mm
maksimalus kilpos \varnothing D1	21,5 mm
Rakto dydis d_2	12 mm
visas ilgis L	197 mm
maksimalus kilpos aukštis h_1	16 mm
Rakto dydis d_1	10 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štapuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis

Priedai

Adapteris terkšliniam veržliarakčiui Tipas 4	614850 4
--	----------