



Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 11X13mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614843 11X13
GTIN	4045197879448
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamas dešininiam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos \varnothing D1	24 mm
visas ilgis L	218 mm
maksimalus kilpos aukštis h_2	20 mm
maksimalus kilpos \varnothing D2	28 mm
maksimalus kilpos aukštis h_1	18 mm
Rakto dydis \varnothing_1	11 mm
Rakto dydis \varnothing_2	13 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis