



## Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 12X14mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	614843 12X14
GTIN	4045197879455
Produktų klasė	62A

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamo dešininiam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

#### Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

### Techninis aprašymas

visas ilgis L	218 mm
Rakto dydis <sub>1</sub>	12 mm
maksimalus kilpos aukštis h <sub>2</sub>	20,5 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos Ø D1	24 mm
maksimalus kilpos Ø D2	28 mm
maksimalus kilpos aukštis h <sub>1</sub>	18 mm
Rakto dydis <sub>2</sub>	14 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štapuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terkšlė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis