



Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 13X15mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614843 13X15
GTIN	4045197879462
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamas dešininiam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

Raktų dydžių matmenys	metrais
Rakto dydis ₁	13 mm
maksimalus kilpos Ø D2	31 mm
visas ilgis L	238 mm
maksimalus kilpos Ø D1	28 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₁	20 mm
Rakto dydis ₂	15 mm
maksimalus kilpos aukštis h ₂	21,5 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis