

HOLEX**Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 13X17mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	614843 13X17
GTIN	4045197879479
Produktų klasė	62A

Aprašymas**Modelis:**

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamas dešininiam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis h_1	20 mm
visas ilgis L	245 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h_2	23 mm
maksimalus kilpos \varnothing D2	33 mm
Rakto dydis d_2	17 mm
maksimalus kilpos \varnothing D1	28 mm
Rakto dydis d_1	13 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis