



Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 16X18mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614843 16X18
GTIN	4045197879486
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamo dešininiam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos \varnothing D2	34 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos aukštis h_1	21,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h_2	23,5 mm
visas ilgis L	258 mm
Rakto dydis d_2	18 mm
maksimalus kilpos \varnothing D1	31 mm
Rakto dydis d_1	16 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas štapuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis