

**KERN****Kompaktiškos svarstyklės EMB, Maksimalios svėrimo ribos: 500g****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 479450 500    |
| GTIN             | 4045761076525 |
| Produktų klasė   | 47D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Paprastos kompaktiškos svarstyklės, labai lengvos.

Paprastas valdymas 2 mygtukais.

- **Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.**
- **Maitinimas baterijomis, automatinis išsijungimas po 3 minučių.**
- **Galima prijungti tinklo adapterį.**

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

**Techninis aprašymas**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Svoris neto               | 0,5 kg    |
| maksimalios svėrimo ribos | 0 - 500 g |
| Gamintojo pavadinimas     | EMB       |
| Aukštis                   | 39 mm     |
| Gylis                     | 244 mm    |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| Padalos vertė             | 0,1 g                    |
| Plotis                    | 170 mm                   |
| Svėrimo plokštės matmenys | Ø 150                    |
| Baterijų kiekis           | 2                        |
| Įmontuotų baterijų Nr.    | 081561 LR6               |
| Maitinimas                | Baterijos                |
| Kalibravimas              | K2                       |
| Produkto rūšis            | Kompaktiškos svarstyklės |

## Paslaugos

|   |           |
|---|-----------|
| DAkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 | 027710 50 |
| KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg   | 027700 50 |