



Dvipusis terkšlinis veržliaraktis, Rakto dydžiai: 17X19mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	614843 17X19
GTIN	4045197879493
Produktų klasė	62A

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės – perjungiamos dešiniam ir kairiniam priveržimui. Siauros rakto pločio tolerancijos ribos. Perjungiamo dešiniam ir kairiniam priveržimui, taip pat galima vidurinė padėtis. Su nevienodo dydžio žiotimis, įgaubtas. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matinis, chromuotas.

Techninis aprašymas

maksimalus kilpos aukštis h_2	24 mm
maksimalus kilpos aukštis h_1	23 mm
Rakto dydis d_2	19 mm
Rakto dydis d_1	17 mm
Raktų dydžių matmenys	metrais
maksimalus kilpos $\varnothing D1$	33 mm
maksimalus kilpos $\varnothing D2$	35 mm
visas ilgis L	290 mm
Dantų skaičius	72
Suveikimo kampas	5 laipsniai
Gamintojo metodas	kaldintas šampuojant

Medžiaga	Chromo vanadžio plienas
Paviršius	matinis chromuotas
Kilpa įgaubta	taip
Perjungiamo terklė	ne
Produkto rūšis	Veržliaraktis