



Apsauginė mova su vidiniu sriegiu, Jungties vidinis sriegis: 3/8in



Užsakymo data

Užsakymo numeris

080322 3/8

GTIN

7391390285843

Produktų klasė

08A

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinės **plieninės movos** turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:

- **Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.**
- **Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.**
- **Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.**
- **Ekonomiškumas – amortizacijos trukmė iki 2metų.**

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiamą (žarnos galas nesidaužo į šalis).

Srautas: 4000 l/min, maksimalus darbinis slėgis 16 bar

Medžiaga: cinkuotas plienas / žalvaris

Paskirtis:

Maža prijungimo jėga, kompaktiška ir lengvai paimama konstrukcija pramoninių aukšto slėgio įrenginių galios pakėlimui, ekonomiškumo pagerinimui ir saugumo padidinimui.

Pastaba:

Pneumatinė apsauginė mova CEJN iš serijos 410 eSafe (su oro išleidimo funkcija) atitinka europinį standartą 10.4 (nominalusis Ø 10,4 mm), pratekėjimo srautas iki 4000 l/min.

Techninis aprašymas

Vidinis prijungimo sriegis	3/8 in
Srauto dydis	4000 l/min
maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Serija	410
Produkto rūšis	Mova