

**KERN****Platforminės svarstyklės, tipas EOB, Maksimalios svėrimo ribos: 60kg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479600 60
GTIN	4045761192126
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- Tvirtos siuntinių svarstyklės.
- Paprasčiausias valdymas keturiais mygtukais.
- Ekranas su 25 mm aukščio skaitmenimis, gali būti montuojamas ir atskirai, su 2 m ilgio lanksčiu laidu.
- Galimas maitinimas iš el. tinklo arba baterija; automatinis išsijungimas po 3 minučių.

### Tiekimo sudėtis:

Su tinklo adapteriu ir sieniniu laikikliu ekranui tvirtinti.

### Priedai pasirinktinai:

6 vnt. baterijų Nr. 081561 dyd. LR6, stovas ekranui užsakomas papildomai.

## Techninis aprašymas

Ekranų plotis	215 mm
Atkartojimas	20 g
Ekranų gylis	110 mm
Svėrimo plokštės matmenys	315×305 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 60 kg

Gamintojo pavadinimas	EOB
Padalos vertė	20 g
Svoris neto	3,8 kg
Ekranų aukštis	50 mm
Kalibravimas	K2
Maitinimas	Baterijos
Baterijų kiekis	6
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Rodomo vieneto skaitmens aukštis	25 mm
Produkto rūšis	Platforminės svarstyklės

## Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 100 kg	027700 100
DAkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 180	027710 180

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------