



Apsauginė mova su Stream-Line, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis plotis): 11mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	080329 11
GTIN	7391390285805
Produktų klasė	08A

Aprašymas

Modelis:

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungžiama (žarnos galas nesidaužo į šalis).

Srautas: 4000 l/min, maksimalus darbinis slėgis 16 bar

Medžiaga: cinkuotas plienas / žalvaris

Pneumatinės **plieninės movos** turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:

- **Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.**
- **Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.**
- **Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.**
- **Ekonomiškumas – amortizacijos trukmė iki 2 metų.**

Paskirtis:

Maža prijungimo jėga, kompaktiška ir lengvai paimama konstrukcija pramoninių aukšto slėgio įrenginių galios pakėlimui, ekonomiškumo pagerinimui ir saugumo padidinimui.

Pastaba:

Pneumatinė apsauginė mova CEJN iš serijos 410 eSafe (su oro išleidimo funkcija) atitinka europinį standartą 10.4 (nominalusis Ø 10,4 mm), pratekėjimo srautas iki 4000 l/min.

Techninis aprašymas

maksimalus darbinis slėgis	16 bar
Srauto dydis	4000 l/min
Žarnos jungties vidinis \varnothing (nominalusis dydis)	11 mm
Produkto rūšis	Mova