



Apsauginė mova su išoriniu sriegiu, Jungties išorinis sriegis: 1/2in



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 080321 1/2 |
| GTIN | 7391390285768 |
| Produktų klasė | 08A |

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinės **plieninės movos** turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:

- **Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.**
- **Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.**
- **Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.**
- **Ekonomiškumas – amortizacijos trukmė iki 2metų.**

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiamą (žarnos galas nesidaužo į šalis).

Srautas: 4000 l/min, maksimalus darbinis slėgis 16 bar

Medžiaga: cinkuotas plienas / žalvaris

Paskirtis:

Maža prijungimo jėga, kompaktiška ir lengvai paimama konstrukcija pramoninių aukšto slėgio įrenginių galios pakėlimui, ekonomiškumo pagerinimui ir saugumo padidinimui.

Pastaba:

Pneumatinė apsauginė mova CEJN iš serijos 410 eSafe (su oro išleidimo funkcija) atitinka europinį standartą 10.4 (nominalusis \varnothing 10,4 mm), pratekėjimo srautas iki 4000 l/min.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|------------|
| Srauto dydis | 4000 l/min |
| maksimalus darbinis slėgis | 16 bar |
| Išorinis prijungimo sriegis | 1/2 in |
| Serija | 410 |
| Produkto rūšis | Mova |