

**Mova su Stream-Line, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis plotis): 13mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080334 13
GTIN	7391390275639
Produktų klasė	08A

**Aprašymas****Modelis:**

Pramoninė mova iš grūdinto plieno, cinkuota, europinis standartas 10.4.

**Techninis aprašymas**

Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)	13 mm
Produkto rūšis	Įmova