

**Mova su Stream-Line, Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis plotis): 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

080334 11

GTIN

7391390103758

Produktų klasė

08A

**Aprašymas****Modelis:**

Pramoninė mova iš grūdinto plieno, cinkuota, europinis standartas 10.4.

**Techninis aprašymas**

Žarnos jungties vidinis Ø (nominalusis dydis)

11 mm

Produkto rūšis

}mova