

**KERN****Kablinės svarstyklės, tipas CH, Maksimalios svėrimo ribos: 15kg**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	479430 15
GTIN	4045761027169
Produktų klasė	47D

## Aprašymas

### Modelis:

- Paprasčiausias valdymas 3 mygtukais.
- Paspaudus mygtuką „Tara“, uždėkite tuščią indą ir nustatykite nulį.
- Užlaikymo mygtuku („Hold“) rodmenį galima sulaikyti ekrane 5 sekundėms.
- Svėrimo vienetas gali būti kg, N ar lb.

### Tiekimo sudėtis:

Komplekte 1 baterija Nr. 081561 dyd. 6LR61.

## Techninis aprašymas

Svoris neto	0,35 kg
Padalos vertė	20 g
Korpuso aukštis	176,5 mm
maksimalios svėrimo ribos	0 - 15 kg
Korpuso plotis	90 mm
Korpuso gylis	30 mm

Kalibravimas	K2
Baterijų kiekis	1
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 6LR61
Maitinimas	Baterijos
Gamintojo pavadinimas	CH
Produkto rūšis	Pakabinamos / kraninės svarstyklės

### Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
---	-----------