

**KERN****Kompaktiškos svarstyklės EMB, Maksimalios svėrimo ribos: 2200g****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	479450 2200
GTIN	4045761028395
Produktų klasė	47D

**Aprašymas****Modelis:**

Paprastos kompaktiškos svarstyklės, labai lengvos.

Paprastas valdymas 2 mygtukais.

- **Paspaudus taros mygtuką (papildomo svėrimo funkcija), ekrane bus rodomas nulis.**
- **Maitinimas baterijomis, automatinis išsijungimas po 3 minučių.**
- **Galima prijungti tinklo adapterį.**

**Tiekimo sudėtis:**

Komplekte 2 baterijos Nr. 081561 dyd. LR6.

**Techninis aprašymas**

Gylis	244 mm
Aukštis	39 mm
Svoris neto	0,55 kg
Padalos vertė	1 g
Plotis	170 mm

maksimalios svėrimo ribos	0 - 2200 g
Gamintojo pavadinimas	EMB
Svėrimo plokštės matmenys	Ø 150
Įmontuotų baterijų Nr.	081561 LR6
Baterijų kiekis	2
Maitinimas	Baterijos
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Kompaktiškos svarstyklės

## Paslaugos

KalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
DAkkS kalibravimasSvarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50

## Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------