

KERN**Svarstyklės, tipas CXB, Maksimalios svėrimo ribos: 15kg**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

479540 15

GTIN

Produktų klasė

47D

Aprašymas

Modelis:

- Tikslios svarstyklės su automatine pagerinta atskaitos sistema (laipsniškai pagerina vidutinę dalinio svorio vertę).
- Tikslinis vienetų skaičius ir tikslinis svoris programuojami su garsiniu signalu.
- Suskaičiuotos sumos išsaugojimas tolesniam vienodų skaičiavimo verčių sudėjimui į bendrą vienetų skaičių ir svorį.
- Pasirenkamas atskaitos vienetų skaičius arba atskaitos svoris.
- Maitinimas iš elektros tinklo arba baterija.
- Kalibravimo programa CAL:tikslo nustatymui (tam reikalingas kalibravimo svarelis, užsakomas papildomai).
- Rodmenų perjungimas iš vienetų į svorio.

Dėl integruotos **ESD apsaugos** tinka sverti plastikines detales.

Tiekimo sudėtis:

Su elektros tinklo adapteriu 230 V/50 Hz, apsauginiu gaubtu.

Kalibravimas: K2

Padalos vertė: 1 g

Atkartojimas: 1 g

Linijškumas: ±2 g

Reguliavimo laikas: 2 s

Minimalus vieneto svoris: 5 g

Svėrimo plokštės matmenys: 300×225 mm

Techninis aprašymas

Reguliavimo laikas	2 s
Plotis	300 mm
Linijškumas	±2 g
Svėrimo plokštės matmenys	300×225 mm
Minimalus vieneto svoris	5 g
Atkartojimas	1 g
Padalos vertė	1 g
Aukštis	110 mm
Gylis	330 mm
Svoris neto	4 kg
maksimalios svėrimo ribos	0 - 15 kg
Gamintojo pavadinimas	CXB
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Kalibravimas	K2
Produkto rūšis	Skaičiavimo svarstyklės

Paslaugos

Kalibravimas Svarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	018920 50
Žymėjimas lazeriu Tipas	018940
DAkKS kalibravimas Svarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	019700 50
Kalibravimas Svarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50 kg	027700 50
DAkKS kalibravimas Svarstyklės Maksimalios svėrimo ribos 50	027710 50